


氣條

VABM-L1-14W-G14-5-GR

料號: 573501

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	16 mm
裝配位置	任何
閥位的最大數量	5
授權	c UL us - Recognized (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
無塵室等級	ISO class 6
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	940 g
嚮導氣口12/14	M5
嚮導排氣口82/84	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金