

# Multi-pin插座 NECA-S1G9-P9-MP5

料號: 573695

FESTO



## 技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔
產品重量	60 g
電氣連接 1	Socket, sub-D, 9-pin
電氣連接 2	Screw terminal, 9-pin
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
額定工作電壓 DC	24 V
在40°C時的可接受電流負載	1 A
容許的電纜直徑	5 ... 10 mm
端子截面	0.34 ... 1 mm <sup>2</sup>
孔截面的注意事項	具線末端套管0.34 - 0.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	0 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	95 % 非冷凝
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA-加強
Material of union nut	黃銅
Material screws	鋼
Material seals	NBR