

電氣底座 VAVE-L1-1VK7-LP

料號: 573942

★ Kernprogramm

FESTO



技術參數

特性	值
電纜屬性	用於靜態應用
極性保護	雙極
附加功能	防止火花外射
Signal status display	LED
額定工作電壓 DC	24 V 12 V
浪湧強度	0.8 kV
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 60 °C
裝配位置	任何
最大緊固扭矩	0.27 Nm
電纜的最小彎折半徑	34 mm
產品重量	20 g
電氣連接	2-pin / 2線 直角式插座/電纜 方型設計/開放式末端
電纜結構	2x0,25
電纜直徑	3.4 mm
電纜直徑公差	± 0,1 mm
電纜長度	1 m
導線末端	導線末端套圈
保護性接地	還未上市
安裝類型	通過自攻螺絲安裝在電磁閥上
外殼顏色	黑色
材料備註	符合 RoHS
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	熱處理鋼