


操作單位 CDPX-X-A-W-7

料號: 574411
將停止供貨的產品

FESTO

7" operator unit, wide touchscreen.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
深度	47 mm
高度	147 mm
長度	187 mm
最大的前面板厚度	4 mm
即時時鐘	是
事件列表	2,048
公式記憶	32 Kilobyte
頁	1,000
標籤	10,000
小機械	2,000
每頁的對象	2,000
使用者	50
同時嘗試客戶端	4
延伸緩衝區	30
每趨勢部件的曲線	5
方法	32
每個方法的參數設定	32,000
事件緩衝區	4
事件緩衝區的事件數	2,048
警告	2,000
每頁 Java script 檔案大小	8 Kilobyte
專案規模	30
排程器	30
支援 PLC 協議	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
即時時鐘偏移	130 s / 月
顏色的數量	64 k
系統LED的數量	1
顯示	TFT 顏色
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	7"
備份電池	鋰電池, 可充電
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
顯示解析度	WVGA, 800x480 Pixel
額定工作電壓 DC	24 V
額定操作壓力時的電流消耗	0,7 A
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
防護等級	前面IP65, 後面IP20
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	1,000 g
PLC 接口	Ethernet RS485
USB 介面	是
SD 卡插槽	1
乙太網路介面	RJ45 10/100 MBd
安裝類型	前面板安裝
材料備註	符合 RoHS
編程軟體	Designer Studio