


氣路板 VABM-L1-18W-G38-9

訂貨編號: 574474

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 網格尺寸 | 19 mm |
| 最大閥位數量 | 16 |
| 工作壓力 | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| 認證 | RCM 商標 c UL us - 認證 (OL) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| H 型導軌安裝件的最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩 | 1.18 Nm |
| 牆面安裝的最大緊固扭矩 | 3 Nm |
| 產品重量 | 1391 g |
| 嚮導氣口 12/14 | M5 |
| 嚮導排氣口 82/84 | M5 |
| 氣動介面, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G1/4 |
| 氣動介面, 氣口 3 | G3/8 |
| 氣動介面, 氣口 4 | G1/4 |
| 氣動介面, 氣口 5 | G3/8 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣路板材質 | 精製鋁合金 |