


直線型門架

DHSL-2-EGC80TB-DGSL12

料號: 574504

FESTO

請點選上方的 FAX 符號傳送您的要求, 以獲得非正式的報價



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------|-----------------------|
| 組裝 | 線性龍門2 |
| 有效負載 | 0 ... 2 kg |
| 驅動單元, Z 軸 | DGSL-12 |
| 驅動系統, Z 軸 | 氣壓 |
| 行程, Z 軸 | 0 ... 200 mm |
| 終點位置的重複精度, Z 軸 | ± 0,01 mm |
| 驅動單元, Y 軸 | EGC-80-TB |
| 驅動系統, Y 軸 | 電動 齒輪皮帶驅動器, 具球軸承導向 |
| 中間位置, Y 軸 | 任何 |
| 行程, Y 軸 | 0 ... 8,500 mm |
| 終點位置的重複精度, Y 軸 | ± 0,08 mm |
| 中間位置的重複精度, Y 軸 | ± 0,08 mm |