



伯努利吸盤

OGGB-140-G18-2-Q

料號: 574568

FESTO

Suited to transporting thin, extremely delicate and brittle workpieces,
for high transverse forces



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
連接的位置	在上方/在側面
夾爪直徑	140 mm
操作壓力	0 ... 6 bar
額定操作壓力	1 bar
額定操作壓力的耗氣量	110 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
額定工作氣壓下的噪音等級	65 dB(A)
在額定操作壓力的聲音功率位準(Sound Power Level)	78 dB(A)
在額定操作壓力的保持力	6 N
在額定工作壓力下的側向力	12 N
安裝類型	具內 (母) 螺紋
氣壓連接	G1/8
其它可用接口	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material spacer	NBR POM
產品重量	348 g