


Multi-pin分配器 NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

料號: 574586

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	24 mm
高度	23 mm
長度	87 mm
預備狀態顯示	綠色LED
狀態顯示	黃色 LED
裝配位置	任何
產品重量	58 g
電氣連接 1	直式插座, M8, 3-pin
電氣連接 2	直式插頭, M12, 8-pin
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	3 A
每個槽的載流能力	2 A
防護等級	IP68
環境溫度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
Material housing	PBT-加強
外殼顏色	灰色
Material seals	FPM
Material electrical contact	鍍鎳和鍍金
Material socket	鍍鎳黃銅