


插頭 NECU-S1W9-C2-APB

訂貨編號: 574589

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	4-40 UNC-2B
產品重量	57.48 g
匯流排介面	Sub-D, 9 針, 插座
電氣介面 1	Sub-D 插頭, 9 針
電氣介面 2	IDC 終端
傳輸率	12 Mbit/s
允許的電纜直徑	8 mm
許用的電纜直徑	8 mm
介面橫截面	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
防護等級	IP20
環境溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	25°C 時為 75%
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	加強型聚碳酸酯