



DUO 線

NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

料號: 574591

FESTO



技術參數

特性	值
工作電壓範圍 AC	0 ... 60 V
浪湧強度	1.5 kV
在40°C時的可接受電流負載	2 A
耐腐蝕等級 CRC	1
防護等級	IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
電氣連接 1	直式插頭, M8x1, 4-pin
電氣連接 2	直式插座, 2xM8, 3-pin
電纜直徑	3.1 mm
電纜長度	1 m
材料備註	符合 RoHS
材料訊息, 插座	PUR
外殼的材料訊息	PUR
壓接連接件的材料訊息	黃銅 鍍金