



# 垂直壓力氣源板 VABF-L1-P3A3-M7

料號: 574592

FESTO



## 技術參數

特性	值
網柵尺寸	10.5 mm
閥位的最大數量	1
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
授權	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.45 Nm
產品重量	220 g
氣壓連接, 氣口 1	M7
材料備註	符合 RoHS
Material plate	鍛造鋁合金