


匯流排接口 CDPX-F-CO

料號: 575301

FESTO



技術參數

特性	值
深度	24 mm
高度	91 mm
長度	41 mm
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
防護等級	IP20
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	150 g
材料備註	符合 RoHS
Fieldbus 介面	CANopen
Fieldbus 介面, 連結技術	插頭 Sub-D 9-pin
Fieldbus 介面, 傳輸速度	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s