



延時閥 VZ-3-PK-3

料號: 5755

FESTO

常閉式，安裝於 2n 型底座，具倒鉤管接頭用於 NW 3mm 型氣管。
連接閥與附加儲氣罐可延長延時時間。



技術參數

特性	值
額定尺寸	2 mm
驅動類型	氣壓
設計結構	具彈簧復位的提升閥
Overlap	Underlap
注意: 強制條件	切換頻率一周至少一次
操作壓力	2.5 ... 8 bar
標準額定流量	90 l/min
可調延時	0.25 ... 5 s
用以復位的停頓週期	≥ 55 ms
重複精度, 時間設定	$\pm 0,5$ s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	150 g
安裝類型	前面板安裝 在安裝框架上 選配
氣壓連接	PK-3
Material housing	牙鑄鋅