


插頭

NECU-M-S-A12G4-IS

料號: 575719

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
裝配位置	任何
產品重量	38 g
電氣連接	4-pin 壓接式端子 M12x1 直式插頭
插頭編碼	A
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
容許的電纜直徑	4 ... 8 mm
端子截面	0.14 ... 0.5 mm ²
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material housing	牙鑄鋅 鍍鎳
Material electrical contact	青銅 鍍金