


插頭 NECC-S1G9-C2-M

訂貨編號: 576031

FESTO



資料表

特性	值
高度	39.4 mm
長度	58 mm
產品重量	24 g
匯流排介面	Sub-D, 9 針, 插座
電氣介面	9 針/9 針 Sub-D/螺紋端子
傳輸率	1 Mbps
允許的電纜直徑	8 mm
許用的電纜直徑	8 mm
防護等級	IP40
環境溫度	-20 °C...70 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力