



# 止動氣壓缸

## DFSP-20-15-S-PA

料號: 576073

FESTO



### 技術參數

| 特性  | 值                             |
|---|-------------------------------|
| 行程  | 15 mm                         |
| 活塞直徑  | 20 mm                         |
| 緩衝  | P: 兩端具彈性緩衝環/板                 |
| 裝配位置  | 任何                            |
| 操作模式  | 雙動<br>拉的動作                    |
| 設計結構  | 活塞<br>活塞桿<br>型材缸筒             |
| 位置檢測  | 用於近接感測器                       |
| 防止扭轉/導向   | 圓形活塞桿                         |
| Operating pressure MPa                              | 0.16 ... 1 MPa                |
| 操作壓力  | 1.6 ... 10 bar                |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質   | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 環境溫度  | -10 ... 80 °C                 |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 1,370 N                       |
| 在切換操作時可允許的側向作用力                                     | 228 N                         |
| 最大循環頻率  | 5 Hz                          |
| 安裝類型  | 具通孔<br>具內 (母) 螺紋<br>具配件<br>選配 |
| 氣壓連接  | M5                            |
| 材料備註  | 符合 RoHS                       |
| Material of flange screw                            | 鋼, 鍍鋅                         |
| Material cover                                      | 鍛造鋁合金<br>電鍍                   |
| Material seals                                      | TPE-U(PU)                     |
| Material piston rod                                 | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |
| Material roll                                       | 鋼, 鍍鋅                         |
| Material cylinder barrel                            | 鍛造鋁合金<br>光滑處理                 |