


底座 VMPAC-AP-14-SP-2

訂貨編號: 576577

FESTO



資料表

特性	值
寬度	32.8 mm
長度	169 mm
網格尺寸	26.8 mm
最大閥位數量	1
工作壓力	-0.9 bar...8 bar
響導壓力	3 bar...8 bar
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	160 g
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
氣動介面, 氣口 3	G1/4
氣動介面, 氣口 4	G1/4
氣動介面, 氣口 5	G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺