


# 雙手控制塊 ZSB-1/8-B

料號: 576656

FESTO



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	4 mm
驅動類型	氣壓
裝配位置	任何
安全功能	Two-hand operation
性能等級 (PL)	雙手操作/1類, 性能等級c
Operating pressure MPa	0.4 ... 0.8 MPa
操作壓力	4 ... 8 bar
標準額定流量	50 l/min
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 機器設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
認證核發部門	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	420 g
安裝類型	具通孔 具內 (母) 螺紋 選配
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material cover	壓鑄鋁
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍