

單向節流閥

VFOH-LE-A-G18-Q8

料號: 578799

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	QS-8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
驅動類型	手動
可調元件	External hex
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	275 l/min
逆止方向上的標準額定流量	132 ... 307 l/min
環境溫度	0 ... 150 °C
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	400 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 410 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 150 °C
介質溫度	0 ... 150 °C
額定鎖緊扭矩	3 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 10 %
產品重量	23 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	FPM
Material hollow bolt	鍛造鋁合金
Material release ring	鍍鎳黃銅
Material adjusting screw	高合金鋼, 耐腐蝕
Material swivel fitting	黃銅 鍍鎳