


底座

VMPA2-FB-APF-2-1-T0

料號: 578864

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	46 mm
長度	107.3 mm
網柵尺寸	21 mm
閥位的最大數量	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	185 g
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁