

快插接頭 CV-PK-4-B

訂貨編號: 6214

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
氣動介面，氣口 1	適用於氣管外徑 6 mm 用於倒鉤接頭內徑 4 mm，具有管接螺帽
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	TPE-U(PU)