

分氣塊 FR-8-1/2

訂貨編號: 6411

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--------------------------------|
| 公稱通徑 | 18.6 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 操作壓力的溫度範圍 | 0 bar...16 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 標稱扭矩 | 35 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 10% |
| 產品重量 | 1000 g |
| 輸出數量 | 8 |
| 供應管線數量 | 1 |
| 氣動介面，氣口 1 | 內螺紋 G3/4 |
| 氣動介面，氣口 2 | 內螺紋 G1/2 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |