



和 閘門

ZK-PK-3

料號: 6685

FESTO



技術參數

特性	值
閘功能	"和"功能
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
安裝類型	具通孔
標準額定流量	120 l/min
操作壓力	1.6 ... 8 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	黃銅 POM
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
額定尺寸	2.4 mm
裝配位置	任何
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	10 g
氣壓連接, 氣口 3	PK-3
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR