

分氣塊 FR-4-1/8-B

訂貨編號: 6701

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	8.6 mm
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
產品重量	25 g
輸出數量	3
供應管線數量	1
氣動介面，氣口 1	內螺紋·G1/8
氣動介面，氣口 2	內螺紋·G1/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁