

真空產生器 VAK-1/4



料號: 6890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具氣壓噴射脈衝

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	1 mm
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空
整合功能	氣壓噴射脈衝
設計結構	T-形
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
操作壓力	1.5 ... 10 bar
Operating pressure	21.75 ... 145 psi
最大真空度	80 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 80 °C
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
真空連接	G1/4
Material housing	壓鑄鋁