


Multi-插座 KDVF-16-B

料號: 7564

FESTO

用於多氣管連接， 塑料氣管 ND 2, 3 和 4 mm.



技術參數

特性	值
額定尺寸	4 mm
操作壓力	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	64 g
連接口的最大數量	16
氣壓連接	PK-2 PK-3 PK-4
顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS