


壓力開關 SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

訂貨編號: 8000033

FESTO



資料表

特性	值
材料說明	RoHS 合規
測得變量	相對壓力
測量方法	氣/電壓力轉換器
工作壓力	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
開關輸出	觸點
開關功能	閾值，固定遲滯
開關元件功能	轉換開關
開啟點	0.25 bar
開啟點最大值	0.4 bar
最小開關點	0.05 bar
最大輸出電流 DC	1000 mA
最小負載電流	24 V 時為 2 mA
短路電流額定值	否
操作電壓範圍 DC	19.2 V...30 V
反極性保護	否
電氣介面	4 針 M12x1 插頭 符合 EN 60947-5-2 標準 圓形結構
安裝方式	擰入
氣動介面	G1/8
產品重量	80 g
外殼材質	鋼
電氣介面材質	POM
設定選項	永久設定
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L