



# 壓力開關

## SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

料號: 8000210

FESTO



### 技術參數

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 機器設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材料備註	符合 RoHS
測量變量	相對壓力
測量方式	金屬薄膜壓力感測器
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
操作壓力	-1 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
開關輸出	2xPNP
切換功能	具有固定遲滯的閾值
切換元件功能	反應頻率
開啟點	0.25 bar
最大開啟點	0.4 bar
最小關閉點	0.05 bar
最大輸出電流 DC	500 mA
短路強度	是
工作電壓範圍 DC	19.2 ... 30 V
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	4-pin M12x1 插頭 符合 EN 60947-5-2 標準 圓形設計
安裝類型	具螺紋的
氣壓連接	G1/8
產品重量	50 g
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material electrical connection	PBT
設定選項	永久設定
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L