


# 齒輪箱 EMGC-60-P-G40-SEC-67

料號: 8000622  
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

| 特性                        | 值                      |
|---------------------------|------------------------|
| Gear unit flange size     | 60 mm                  |
| Motor flange size         | 67 mm                  |
| 扭轉時的反衝                    | 0.67 deg               |
| 齒輪單元類型                    | 軌道齒輪組                  |
| 齒輪單位比率                    | 40:1                   |
| 最大輸入速度                    | 6,000 1/min            |
| 齒輪單位的操作溫度                 | -20 ... 90 °C          |
| PWIS conformity           | VDMA24364 zone III     |
| 防護等級                      | IP54                   |
| 連續輸出扭矩                    | 42 Nm                  |
| 齒輪單元的質量慣性矩                | 0.29 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. output torque        | 52 Nm                  |
| 最大功效                      | 92 %                   |
| 抗扭力                       | 2.4 Nm/arcmin          |
| 產品重量                      | 1,200 g                |
| Interface code, motor out | 60H                    |
| Interface code, motor in  | 67A                    |
| 材料備註                      | 符合 RoHS                |