



# 逆止閥

## VBNF-LBA-G18-Q6

料號: 8001460

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	嚮導控制, 單向功能
氣壓連接, 氣口 1	QS-6
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
嚮導氣口21	QS-6
安裝類型	具螺紋的
操作壓力	0.2 ... 10 bar
嚮導壓力	2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
裝配位置	任何
致動類型, 控制單向功能	氣壓
手動排氣功能	推力
旋轉能力	360° / 可以不連續擺動
操作壓力的完整溫度範圍	0.2 ... 10 bar
標準流量 1 -> 2 從 6 到 0 bar	500 l/min
標準額定流量 1 -> 2 從 6 到 5 bar	260 l/min
關閉時間	9 ms
開啟時間	6 ms
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
額定鎖緊扭矩	6 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	27.3 g
Material of cover	ES-BE
材料備註	符合 RoHS
Material cover	PBT
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造鋁合金
Material release ring	POM