

空氣調理單元 FRC-3/8-D-7-MINI-MPA


料號: 8002338

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

輸出壓力最大 7 bar, 具壓力錶, 40 μ 的過濾等級.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---|
| 尺寸 | Mini型 |
| 系列 | D |
| 驅動器鎖 | 旋轉手柄, 具鎖定 |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 冷凝水排放 | 手動旋轉 |
| 設計結構 | 過濾調壓閥具壓力錶 比例式標準油霧器 |
| 最大冷凝物容積 | 22 cm ³ |
| 過濾等級 | 40 μm |
| 杯罩保護 | 金屬保護杯罩 |
| 壓力錶 | 具壓力錶 |
| 操作壓力 | 1 ... 16 bar |
| 壓力控制範圍 | 0.5 ... 7 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.2 bar |
| 標準額定流量 | 1,500 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 輸出口的空氣純淨度 | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 660 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G3/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material bowl | PC |