

# 移載模組

## EHMZ-EGC-120-BS-KF- -

料號: 8004624

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

| 特性                   | 值                                      |
|----------------------|--|
| 工作行程                 | 200 ... 1,000 mm                       |
| 螺桿直徑                 | 25 mm                                  |
| 螺桿螺距                 | 10 ... 25 mm/U                         |
| 裝配位置                 | 垂直                                     |
| 設計結構                 | Electromechanical linear module<br>具螺桿 |
| 位置檢測                 | 用於近接感測器                                |
| 最大加速度                | 15 m/s <sup>2</sup>                    |
| 最高速度                 | 0.6 ... 1.5 m/s                        |
| 重複精度                 | ±0,02 mm                               |
| 循環功率                 | 100 %                                  |
| PWIS conformity      | VDMA24364 zone III                     |
| 儲藏溫度                 | -20 ... 60 °C                          |
| 相對空氣濕度               | 0 - 90 %                               |
| 防護等級                 | IP40                                   |
| 環境溫度                 | 5 ... 45 °C                            |
| 最大進給力 F <sub>x</sub> | 1,300 N                                |
| 恆定進給                 | 10 ... 25 mm/U                         |
| 材料備註                 | 符合 RoHS                                |