


移載模組

DHMZ-DGSL-20- -

料號: 8004635

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
工作行程	10 ... 200 mm
活塞直徑	25 mm
裝配位置	垂直
操作模式	雙動
設計結構	Pneumatic linear module
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	1 ... 8 bar
最高速度	0.8 m/s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
材料備註	符合 RoHS