


# 氣條

## VABM-L1-18W-G38-8-G

料號: 8004917

FESTO



### 技術參數

| 特性                | 值                             |
|-------------------|-------------------------------|
| 網柵尺寸              | 19 mm                         |
| 裝配位置              | 任何                            |
| 閥位的最大數量           | 8                             |
| 授權                | c UL us - Recognized (OL)     |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 儲藏溫度              | -20 ... 60 °C                 |
| 產品重量              | 2,077 g                       |
| 嚮導氣口 12/14        | G1/8                          |
| 嚮導排氣口 82/84       | G1/8                          |
| 氣壓連接, 氣口 1        | G3/8                          |
| 氣壓連接, 氣口 2        | G1/4                          |
| 氣壓連接, 氣口 3        | G3/8                          |
| 氣壓連接, 氣口 4        | G1/4                          |
| 氣壓連接, 氣口 5        | G3/8                          |
| 材料備註              | 符合 RoHS                       |
| Material manifold | 鍛造鋁合金                         |