


底座 VMPA1-IC-AP-1-EX1E

料號: 8005149

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	20.2 mm
長度	107.3 mm
網柵尺寸	10.5 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
操作壓力	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Gb (BR)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 3G
防氣爆	Ex ec IIC T4 Gc X
周遭防爆溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	92 g
電氣連接	M8 插頭
底座的安裝方法	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	M7
氣壓連接, 氣口 2	M7
氣壓連接, 氣口 3	M7
氣壓連接, 氣口 4	M7
氣壓連接, 氣口 5	M7
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁