


L型快插式螺紋接頭

QSL-G1/4-8-C35

料號: 8005392

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|----------------------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 3.5 mm |
| 柱頭螺柱上的密封件類型 | 密封圈 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 容器尺寸 | 10 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 16 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 最大緊固扭矩 | 15 Nm |
| 產品重量 | 274 g |
| 氣壓連接 | 外螺紋 G1/4 For tubing outside diameter 8 mm |
| 釋放環的顏色 | 黑色 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 外殼的材料訊息 | 黃銅 鍍鎳 |
| 螺紋密封的材料訊息 | NBR |
| 氣管密封的材料訊息 | NBR |
| 軟管夾緊段的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |