

# 閥島 VTUS-25

訂貨編號: 8022016

FESTO



## 資料表

特性	值
電氣控制	單個接口
電氣 I/O 系統	否
網格尺寸	27.5 mm
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...60 °C
防護等級	IP65 IP67 具有插入式插座 符合 IEC 60529 標準
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
工作壓力, 用於具有內嚮導氣源的閥島	1.5 bar...10 bar
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記 (見合格聲明)	根據 UK EX 指令
認證	c UL us - 認證 (OL)
防爆	防爆區 2 (ATEX) 2 區 (UKEX) 區 22 (ATEX) 22 區 (UKEX)
ATEX 氣體類別	II 3G
ATEX 防塵類別	II 3D
歐盟境外防爆認證	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
氣體防爆阻燃類型	Ex ec IIC T4 X Gc
防塵的防爆阻燃類型	Ex tc IIIC T115°C Dc X
防爆環境溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +50°C
材料說明	RoHS 合規
閥島結構	固定寬度
最大閥位數量	16
壓力區最大數量	9

特性	值
閥功能	2x 三口二位，單穩態，常閉 2x 三口二位，常開，單穩態 2 個三口二位閥，開/閉，單穩態 三口二位，常閉，單穩態 三口二位，常開，單電控 五口二位雙電控 五口二位，單穩態 五口三位，中壓式 五口三位中洩式 五口三位中封式
結構特點	活塞閘閥 提動座
密封原理	軟密封
閥尺寸	26.5 mm
標準標稱流量	1000 l/min...1300 l/min
排氣功能	具有節流選項
工作口	G1/4 1/4 NPT QS-6 QS-8 QS-10 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8