


電磁線圈 VACN-H1-A1-1

料號: 8022877

FESTO

for 14 mm armature tube, connection pattern type A, to EN 175 301,
24 V DC.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
最小提取時間	12 ms
循環功率	100 %
功率係數 cos {phi}	0.7
線圈的特性參數	24 V DC: 11.9 W
容許的頻率波動	+/- 10 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
環境和介質溫度的限制	-20 - 60 °C (with limited duty cycle)
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-20 ... 50 °C
安裝時的最大緊固扭矩	2 Nm
產品重量	150 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 插頭 符合DIN EN 175301-803標準 方塊形結構
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	銅 鋼 Thermoplastic
Material winding	銅