


電磁線圈

VACN-H1-A1-2A

料號: 8022878

FESTO

for 14 mm armature, connection pattern type A, to EN 175 301,
110 V AC/50-60 Hz.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
最小提取時間	12 ms
循環功率	100 %
功率係數 cos {phi}	0.7
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 36 VA, holding power: 18.5 VA
浪湧強度	2.5 kV
污染程度	3
容許的頻率波動	+/- 10 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
環境和介質溫度的限制	-20 - 60 °C (with limited duty cycle)
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-20 ... 50 °C
安裝時的最大緊固扭矩	2 Nm
產品重量	150 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 插頭 符合 DIN EN 175301-803 標準 方塊形結構
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	銅 鋼 Thermoplastic
Material winding	銅