


I/O模組

CDPX-EA-V2

料號: 8023321

FESTO



技術參數

特性	值
深度	34 mm
高度	89 mm
長度	41 mm
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
防護等級	IP20
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	80 g
材料備註	符合 RoHS
數位輸入, 數字	8
數位輸入, 輸入訊號顯示	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
數位輸入, 輸入電壓/電流	24 V DC
數位輸入, 判斷為True的額定值	12 - 30 VDC
數位輸入, 判斷為False的額定值	0 V
數位輸入, 電氣絕緣	是
數位輸出, 數字	7
數位輸出, 觸點	1 relay
數位輸出, 輸出電壓	12 - 30 V DC
數位輸出, 輸出電流	0,5 A
數位輸出, 電氣絕緣	是
數位輸出, 短路保護	是
數位輸出, 過載保護	是