


電磁線圈

VACS-C-C1-1A

料號: 8025335

FESTO

Type C connection pattern, to EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
符合標準	IEC 61010-1
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	24 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 2.5 VA, holding power 1.8 VA
容許的電壓波動	+/- 10 %
授權	c UL us - Recognized (OL)
環境和介質溫度的限制	-10 - 50 °C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	35.8 g
電氣連接	Plug pattern type C to EN 175301-803 符合 EN 175301-803 標準
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA 鋼
Material solenoid coil	銅 鋼 Thermoplastic
Material winding	銅