


# 流量控制

## VFFG-T-M5-8

料號: 8025712

FESTO

該型號適用於真空。



### 技術參數

特性	值
閥功能	節流功能
安裝類型	具螺紋
節流方向上的標準額定流量	26.1 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
環境溫度	-5 ... 60 °C
額定尺寸	0.85 mm
b 值	0.5
C 值	0.1 l/sbar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	0.5 g
材料備註	符合 RoHS
Material hollow bolt	PA