

# 一般供氣氣路板

## VABM-B10-25-N12-9-P53

料號: 8026235

FESTO



### 技術參數

特性	值
網柵尺寸	27.5 mm
裝配位置	任何
閥位的最大數量	9
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	832 g
安裝類型	具安裝支架
氣壓連接, 氣口 1	1/2 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金