

# 氣路板模組 VABM-B10-25E-N12-9

訂貨編號: 8026259

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                 |
|-----------------------|-------------------|
| 網格尺寸                  | 27.5 mm           |
| 安裝位置                  | 可選                |
| 最大閥位數量                | 9                 |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量                  | 3006 g            |
| 安裝方式                  | 具通孔               |
| 嚮導氣口 12               | 1/8 NPT           |
| 嚮導氣口 14               | 1/8 NPT           |
| 氣動介面, 氣口 1            | 1/2 NPT           |
| 氣動介面, 氣口 3            | 1/2 NPT           |
| 氣動介面, 氣口 5            | 1/2 NPT           |
| 材料說明                  | RoHS 合規           |
| 氣路板材質                 | 精製鋁合金             |