


氣路板模組 VABM-B10-30E-G34-7-P3

訂貨編號: 8026400

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	32 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	7
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	3496 g
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12	G1/8
氣動介面, 氣口 1	G3/4
氣動介面, 氣口 3	G3/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金