


# 電磁線圈

## VACN-N-A1-3A

料號: 8029135

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,  
230V AC/50-60 Hz.



### 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
循環功率	100 %
絕緣等級	F
Enamelled wire insulation class	F
線圈的特性參數	230 V AC: 50 Hz, pick-up power 6.2 VA, holding power 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 4.9 VA, holding power 2.9 VA
浪湧強度	4 kV
污染程度	3
容許的電壓波動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
認證核發部門	DNV TAA000011J
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	95 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	塑料的
Material electrical contact	鋼
Material winding	黃銅
	銅