


電磁線圈

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

料號: 8029146

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection, 24 V DC, encapsulation.



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
循環功率	100 %
絕緣等級	H
Enamelled wire insulation class	H
線圈的特性參數	24 V DC: 4.6 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
EU以外的防爆保護認證	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
認證核發部門	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
防氣爆	AEx m II T4 Ex m II T4
周遭防爆溫度	-20°C <= Ta <= +60°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	207 g
電氣連接	電纜
電纜長度	0.61 m
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	塑料的
Material winding	鋼