


# L型接頭

## NPFC-L-2M5-F

料號: 8030208

FESTO



### 技術參數

| 特性                        | 值                             |
|---------------------------|-------------------------------|
| Material threaded fitting | Nickel-plated brass           |
| 容器尺寸                      | 10                            |
| 操作壓力                      | -0.95 ... 50 bar              |
| 操作介質                      | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| 耐腐蝕等級 CRC                 | 1 - Low corrosion stress      |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 環境溫度                      | -20 ... 150 °C                |
| 產品重量                      | 8.8 g                         |
| 氣壓連接, 氣口 1                | M5                            |
| 氣壓連接, 氣口 2                | M5                            |
| 材料備註                      | 符合 RoHS                       |