


T形接頭

NPFC-T-2G18-R18-FMF

料號: 8030246

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------|-------------------------------|
| Material threaded fitting | Nickel-plated brass |
| 容器尺寸 | 10 |
| 操作壓力 | -0.95 ... 50 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 150 °C |
| 產品重量 | 26 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | R1/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |