

變徑接頭 NPFC-R-G38-G14-FM

訂貨編號: 8030317

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 螺紋接頭材料 | 鍍鎳黃銅 |
| 套組規格 | 10 |
| 工作壓力 | -0.95 bar...50 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...150 °C |
| 產品重量 | 32 g |
| 氣動介面, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G1/4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |